

## Transducteur de mesure, Couple maximal: 100Nm



### Données de commande

N° commande	654255 100
GTIN	4018754224395
Classe d'article	63B

# Description

#### **Exécution:**

Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur. Insensibles aux forces transversalesgrâce à la construction particulièrement plate.

### Adapté(s) pour:

Appareil de contrôle d'atelier 654250.

### Remarque(s):

Appareils de contrôle et transducteurs avec autres plages de mesure disponibles sur demande.

# **Description technique**

Poids	2,5 kg
Couple maximal	100 Nm
Plage de mesure	2 - 100 Nm
Emmanchement carré	3/8 pouce
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Adaptateur d'étalonnage carré Type 1



654383 1

Etalonnage	04
Type de produit	Appareils de contrôle de couple
Services	
Etalonnage des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 400/2 Nm	020140 400/2
Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Accessoires	