



Transducteur de mesure, Couple maximal: 1100Nm



Données de commande

N° commande	654255 1100
GTIN	4018754224425
Classe d'article	63B

Description

Exécution:

Grande précision grâce au traitement et à la numérisation des valeurs mesurées directement sur le transducteur. Insensibles aux forces transversales grâce à la construction particulièrement plate.

Adapté(s) pour:

Appareil de contrôle d'atelier 654250.

Remarque(s):

Appareils de contrôle et transducteurs avec autres plages de mesure disponibles sur demande.

Description technique

Emmanchement carré	3/4 pouce
Couple maximal	1100 Nm
Plage de mesure	25 - 1100 Nm
Poids	3,1 kg
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020150 1000/2
Etalonnage des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020140 1000/2

Accessoires

Adaptateur d'étalonnage carré Type 2	654383 2
Adaptateur d'étalonnage carré Type 3	654383 3
Adaptateur d'étalonnage carré Type 4	654383 4