

**HOLEX****Cylindre abrasif à lamelles, tissu (A), Ø 100×100 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	568465 60
GTIN	4045197526663
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

**Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail** autour de l'axe du cylindre abrasif. Dimensions standard Ø 100×100 mm ou modèle étroit Ø 100×50 mm pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

**Utilisation:**

Pour le **dérouillage, le décapage, l'ébarbage** et le ponçage long.

**Remarque(s):**

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d'écartement 568439.

**Description technique**

Vitesse de rotation recommandée	3700 min <sup>-1</sup>
Grain	60
Support	Tissu
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm

Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		