

**Cylindre abrasif à lamelles Nylon (A), Ø 100×50 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

N° commande	568474 280
GTIN	4045197680648
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Dimensions standard Ø **100×100 mm** ou modèle étroit Ø **100×50 mm** pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Non tissé avec insertion de corindon normal (A).

Utilisation:

Non tissé fin pour **travaux de nettoyage légers** et pour un **fini uniforme**.

Remarque(s):

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d'écartement 568439.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	2800 min ⁻¹
Support	Nylon de nettoyage
Comparaison grain	280
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	50 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×50 mm
Ø alésage	19 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adapté		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	moyennement adapté		
à sec	adaptée		