

3M**Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, 237AA, Grain: 180**

Données de commande

N° commande	568550 180
GTIN	4001895639302
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Mini-bandes abrasives Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

La surface pyramidale finement structurée garantit une **finition optimale et une durée de vie maximale**. Particulièrement adaptées pour le ponçage intermédiaire de tôles d'acier inoxydable.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Abréviation de l'abrasif: A

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Désignation des grains 3M: A100

Description technique

Largeur bande abrasive	100 mm
Grain	180
Ø bande abrasive	90 mm
Désignation des grains 3M	A100
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Référence fabricant	237AA

Accessoires

Roue Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
----------------------------	-------------