



Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique «TST», Couple maximal: 2Nm



Données de commande

N° commande	654300 2
GTIN	5060922231253
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- Boîtier en polyuréthane solide pour fixation sur une table ou au mur.
- Grand affichage LCD.
- Sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.
- Interface pour connexion d'un capteur externe. Lors de l'utilisation des capteurs 654350, les plages de mesure et paramètres d'étalonnage sont automatiquement reconnus.
- Affichage des fréquences lors du contrôle d'outils à impulsions ou de visseuses avec accouplement à friction.
- Possibilité de programmer des couples cibles avec limites supérieures et inférieures.
- Interface série pour connexion d'une imprimante ou d'un PC. .
- Alimentation: batterie intégrée pour env. 16h d'autonomie ou alimentation secteur 230V.
- Logiciel d'étalonnage TCS (disponible gratuitement après inscription sous www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Capteur intégré avec 6 pans 1/4 pouce C 6,3 et connexion supplémentaire pour 1 capteur externe.

Avantage(s):

Système de mesure flexible jusqu'à 1 500 Nm. Utilisation très simple.

Utilisation:

Étalonnage de tournevis dynamométriques avec vernier de réglage ou affichage. Réglage et étalonnage de tournevis dynamométriques sans vernier. **Réglage et étalonnage de visseuses**

électriques ou pneumatiques avec arrêt automatique. Des capteurs externes en option permettent de vérifier des tournevis ou des clés dynamométriques jusqu'à 1 500 Nm.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS et simulateur de vissage pour l'étalonnage des tournevis électriques et pneumatiques, 2 vis de fixation, câble de transfert de données, dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Simulateurs de vissage pour 654300 et 654350, voir code art. 654352.

Ne convient pas aux clés à chocs!

Description technique

Poids	2,2 kg
Couple maximal	2 Nm
Hauteur afficheur	72 mm
Largeur afficheur	288 mm
Profondeur afficheur	160 mm
Plage de mesure	0,04 - 2 Nm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	2
Précision de mesure du couple	±0,5 %
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Sens de serrage	Serrage à droite
Interface	Interface RS232C
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400

020120 400

Accessoires

Simulateur de vissage Couple maximal 2 Nm	654352 2
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 10 Nm	654350 10
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 1500 Nm	654350 1500
Câble de raccordement PC RS232	654344
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 150 Nm	654350 150
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 25 Nm	654350 25
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 400 Nm	654350 400
Capteur de mesure«FMT» Couple maximal 2 Nm	654350 2