

**Clé mixte, Ouverture: 10 mm****Données de commande**

N° commande	613700 10
GTIN	4045197159472
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 125 mm

Hauteur mâchoires max. h1: 5 mm

Hauteur de bague maximale h_{2 max}: 9 mm

Description technique

Longueur de clé L	125 mm
Hauteur mâchoires max. h1	5 mm
Ouverture	10 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$

9 mm

Position de l'œil

15 degré