

Garant**Lame de scie circulaire, non revêtu, Ø×épais.: 100X3mm****Données de commande**

N° commande	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Classe d'article	17C

Description**Exécution:**

Lame de scie circulaire GARANT à plaquette en carbure brasé pour une très grande profondeur de sciage. Lames de scie à pas différentiel, pour garantir une très faible génération de vibrations. Nous recommandons le sens d'entrée radial afin de réduire au minimum les vibrations et d'augmenter la durée de vie de l'outil.

Substrat en carbure. Forme et nombre de dents spécialement conçus pour l'usinage de l'aluminium.

Description technique

Ø	100 mm
Ø alésage	16 mm
Epaisseur	3 mm
Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,02 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	32 mm
Nombre de dents Z	16

Adaptateur correspondant	179907 63; 80; 100
Garnissage	Carbure
Ø alésage d'entraînement	4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif	25,5 mm
Nombre d'alésages d'entraînement	4
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	non
Type de produit	Lames de scies circulaires

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
Air	moyennement adaptée		