

3M**Ruban adhésif de transfert, Largeur×longueur (mm×m): 19X33****Données de commande**

N° commande	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le **film adhésif** transparent double face **3M™ 969 est dépourvu de support**. Adhérence immédiate très élevée et bonne adhérence sur les matériaux à basse énergie. Pour les surfaces légèrement rugueuses ou structurées.

Utilisation:

Utilisation universelle sur de nombreux supports, pour le montage de caches, panneaux, etc.

Adapté(s) pour:

Dérouleur manuel 083631 ATG700.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Largeur	19 mm
Longueur	33 m
Masse adhésive	Acrylate

Matériau recouvrement	Papier siliconé
Type de ruban adhésif	une face
Matériau support	sans support
Particularité	Résistant aux UV
Support présent	oui
Référence fabricant	969
Epaisseur	0,13 mm
Couleur	transparent
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Température de stockage	20 - 23 °C
Utilisation	Fixer
Durée de conservation minimum	12 mois
Type de produit	Ruban adhésif

Accessoires

Dérouleur manuel ATG 700 Type ATG700	083631 ATG700
--------------------------------------	---------------