

HOLEX**Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière.,
Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	702995 200
GTIN	4045197887337
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	intérieur cranté
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	Non revêtue
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction