

**HOLEX****Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine bimatière,  
Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	713595 160
GTIN	4045197887405
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

**Norme:**

**DIN ISO 5745**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur mors	50 mm
Longueur totale	160 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	sans revêtement
Type de produit	Pince multifonction