



Foret marteau en carbure "7X" SDS-plus, Ø×longueur totale: 8X215mm



Données de commande

N° commande	789057 8X215
GTIN	3165140844420
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Tête en carbure monobloc à 4 taillants. La quadruple hélice dotée de larges rainures, réduit l'usure du foret grâce à l'évacuation efficace de la poussière. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, idéal pour les perçages circulaires. Conception à **2+2 hélices** pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de contraintes pour la machine.

Queue: SDS Plus

Longueur hélice: 150 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø	8 mm
Longueur hélice	150 mm
Longueur totale	215 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

