

**HOLEX****Pince coupante diagonale à forte démultiplication, sans revêtement, branches gainées, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	723395 200
GTIN	4045197887443
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Tête puissante avec arêtes trempées par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication optimale.

Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

**Utilisation:**

Pour tous types de fils (longue durée de vie également pour les fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,2 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Forgée et trempée

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Non revêtue
Type de produit	Pince coupante