



Mini-fraises carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 16mm



Données de commande

N° commande	202262 16
GTIN	4045197864246
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Queue similaire à **DIN 6535 HB**.

Faites des économies sur les frais de réaffûtage:

il est en effet plus économique d'utiliser des mini-fraises carbure monobloc jusqu'à l'usure et de les jeter que de les réaffûter.

Description technique

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Type de queue	HB
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	16 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	65 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Longueur de coupe L_c	18 mm
Queue	HB avec h6
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré

Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	100 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	non revêtu		
à sec	moyennement adaptée		
Air	non revêtu		