

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 320, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm****Données de commande**

N° commande	574450 70X10
GTIN	4017359139431
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d'acier; Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.

**Description technique**

Vitesse de rotation recommandée	4000 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	70 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Grain	320

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Type de produit	Brosse circulaire