

**Pince coupante diagonale Isolation VDE, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	723551 160
GTIN	4045197888037
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu.  
Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

**Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

**Norme:**

**DIN ISO 5749**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur totale	160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,4 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue

Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante