

Garant**Bloc de polissage diamanté CaraFin élastique, 98×69×22 mm, Grain: D64µm****Données de commande**

N° commande	557510 D64
GTIN	4045197888372
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir. Retrait des stries et couches d'oxyde, prépolissage, lissage.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

En **mousse polyuréthane élastique** de haute qualité.

Utilisation:

Idéal pour la finition de **matériaux durs et de métaux non ferreux**. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce.

Convient pour le polissage à sec et lubrifié.

Description technique

Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	69 mm
Hauteur	26 mm
Longueur	98 mm
Dimensions	98×69×22 mm

Etape de polissage	Polissage
Série	CaraFin
Attribut des noms de produit	98×69×22 mm
Type de produit	Bloc de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		