

Garant
Fraise à copier positif 7°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm


Données de commande

N° commande	212140 42/5
GTIN	4045197888914
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
 - **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**
- Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Ø D ₃	32 mm
Longueur totale L _{tot}	42 mm
Ø dents D _c	42 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Arrosage interne	oui
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Plaquette adaptée	RD..1003
Filetage attachement M	M16
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	rond
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP