

**Garant**
**Fraise à copier positif 7°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/6mm**


## Données de commande

N° commande	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Réduction des vibrations de coupe douce grâce à l'angle d'attaque positif à 7° de la plaquette.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

## Description technique

Plaquette adaptée	RD..1003
Filetage attachement M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Arrosage interne	oui
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	42 mm

Nombre de dents Z	6
Longueur totale L <sub>tot</sub>	42 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	rond
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804