


3M Scotch-Brite™

Meule sur tige compacte en nylon Ø 25×25 mm, Comparaison grain: 280S**Données de commande**

N° commande	551930 280S
GTIN	50048011137136
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Nylon Scotch-Brite™ avec abrasif lié par résine, **forme meule sur tige comprimée**, convient au dressage.

Utilisation:

Laisse une **finition fine** sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

Description technique

Degré de finesse	Fin
Ø alésage	5 mm
Exécution	2S fine
Degré de dureté	Doux
Ø tête	25 mm
Hauteur tête	25 mm
Comparaison grain	280
Support	au moyen de la broche de serrage 551935.

Vitesse de rotation recommandée	13000 min ⁻¹
Type de produit	Meule sur tige

Accessoires

Broche de serrage pour meules sur tige compactes en nylon	551935
---	--------