

**Garant**
**Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 22 mm**

**Données de commande**

N° commande	614700 22
GTIN	4045197160072
Classe d'article	61A

**Description**
**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

**Côté œil coudé.**

**Norme:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**AS-Drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 300 mm

Hauteur mâchoires max. h1: 9,5 mm

Hauteur de bague maximale h<sub>2 max</sub>: 14,2 mm

**Description technique**

Longueur de clé L	300 mm
Hauteur mâchoires max. h1	9,5 mm
Ouverture	22 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	14,2 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés