



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 12 mm



Données de commande

N° commande	202276 12
GTIN	4045197865649
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 16 mm

Longueur totale L: 73 mm

Ø queue D_s : 12 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,3 mm

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	HB
Ø dents D_c	12 mm
Nombre de dents Z	3
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm
Ø queue D_s	12 mm

Longueur de coupe L_c	16 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Longueur totale L	73 mm
Tolérance \varnothing nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Affûtage de queue pour mandrin de freinage avec fonction de sécurité \varnothing queue outil 12 mm	SZ2025 12
--	-----------