

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-937, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094486 7
GTIN	10076490449770
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-937. Gants légers combinant la protection contre les coupures, les propriétés oléofuges et la résistance élevée. Double enduction en polyuréthane et mousse nitrile assurant une bonne prise en main. Avec une **technologie de tricot à jauge 18** et une technologie à fibres Dyneema® Diamond.

Exécution - Descriptif:

HyFlex® 11-937. Gants légers combinant

la protection contre les coupures, les propriétés oléofuges et la résistance élevée.

- **Double enduction en polyuréthane et mousse nitrile assurant une bonne prise en main.**
- **Avec une technologie de tricot à jauge 18 et une technologie à fibres Dyneema® Diamond.**
- **Pour travaux de précision.**
- **Couleur: gris/noir**

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci

Description technique

Taille des gants	7
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans silicone
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Matériau support	Dyneema®
Revêtement	PU/mousse nitrile
Matière	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Précision
Couleur	gris / noir
Poids	28 g
Longueur	212 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures

