

Visseuse débrayable, Type: 13



Données de commande

N° commande	079222 13
GTIN	4589484330446
Classe d'article	03T

Description

Exécution:

Les modèles présentés emploient l'unité brevetée de Fuji de pulsation à 2 feuilles associée à un moteur double chambre. Cette association offre un rapport poids/puissance 50 % supérieur aux autres outils de serrage comparables. Optimisé pour un maniement ergonomique.

La cellule impulsionnelle hydraulique est le cœur d'une visseuse à impulsions. Elle transforme le couple fourni par le moteur en chocs impulsionnels et les multiplie, comme le mécanisme de percussion dans une visseuse à percussion. Toutefois, les visseuses à impulsions ne présentent pas les propriétés négatives des chocs métal sur métal. Vu que toutes les pièces mobiles sont entourées d'huile, le niveau de vibrations et bruit reste faible. Presque aucun couple de réaction n'est présent au niveau de la poignée.

Visseuse à impulsions très compacte et robuste en forme de pistolet pour applications de montage polyvalentes. Vissage fiable et précis grâce à la cellule impulsionnelle intégrée. **Avec système d'arrêt.** Plage de couples spécifiée, très faibles tolérances de couples. Extrêmement précis grâce à une importante précision de répétabilité et au mécanisme d'arrêt.

Réaction au couple dans la poignée très faible en raison du cycle d'impulsions très court.

Contrairement à une visseuse à percussion, l'outil à impulsions n'a aucun contact métal/métal, ce qui assure des impulsions plus douces et stables.

Norme:

Visseuse à impulsions très compacte et robuste en forme de pistolet pour applications de montage polyvalentes. Vissage fiable et précis grâce à la cellule impulsionnelle intégrée. **Avec système d'arrêt.** Plage de couples spécifiée, très faibles tolérances de couples.

Avantage(s):

- **Moins de vibrations.**
- **Niveau de bruit plus faible.**
- **Durée de vie plus longue par rapport aux visseuses à percussion traditionnelles.**

Avantage(s) - Descriptif:

- **Moins de vibrations.**
- **Niveau de bruit plus faible.**
- **Durée de vie plus longue par rapport aux visseuses à percussion traditionnelles.**

Utilisation:

- **Pour applications exigeant un faible niveau de bruit et de vibrations.**
- **Convient parfaitement pour vissages doux**

Utilisation - Descriptif:

- **Pour applications exigeant un faible niveau de bruit et de vibrations.**
- **Particulièrement bien adaptée aux vissages souples**

Livraison:

Visseuse avec protection en caoutchouc, y compris crochet de suspension pour tension de ressort (équilibreur).

Référence fabricant: FLT-13-3 BF EC

Plage de couples: 110 - 150 Nm

Vitesse de rotation max.: 3400 min⁻¹

Dimensions du porte-outils: 1/2 pouce

Profil d'entraînement du porte-outils: □ pouce

Quantité maximale d'air absorbé: 850 l/min

Description technique

Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	9,5 mm
Vitesse de rotation max.	3400 min ⁻¹
Plage de couples	110 - 150 Nm
Référence fabricant	FLT-13-3 BF EC
Poids	2,1 kg
Longueur	228 mm
Quantité maximale d'air absorbé	850 l/min
Profil d'entraînement du porte-outils	□ pouce
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Type de produit	Visseuses

