

Garant
Fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm

Données de commande

N° commande	202290 9,5
GTIN	4045197865915
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Cotes similaires à **DIN 6527**.

Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	32 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Ø de détalonnage D_1	9,3 mm
Longueur totale L	72 mm
Ø dents D_c	9,5 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,05 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	3
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Ø queue D_s	10 mm
Longueur de coupe L_c	22 mm
Angle d'hélice	45 degré

Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB