

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	614816 16
GTIN	4045197198983
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de mâchoire h_1	7,1 mm
Longueur de clé L	122 mm
Hauteur de bague h_2	10,6 mm
Ø bague D	30,3 mm
Ouverture	16 mm
Largeur mâchoires b	34 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés