

**Garant****Cylindre de polissage (feutre), Ø 100×100 mm, Type: MED****Données de commande**

N° commande	568495 MED
GTIN	4045197890757
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Lamelles de **feutre** en éventail. Dimensions Ø 100×100 mm, Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

**Utilisation:**

Travaux de polissage sur des surfaces de grande taille avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des **surfaces à poli miroir optimal**.

**Remarque(s):**

Les cylindres de polissage en feutre doivent être utilisés en association avec des **pâtes à roder et à polir**, par ex. 552250 / 555740.

**Description technique**

Support	Feutre
Degré de dureté	Moyen
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm

Ø alésage	19 mm
Vitesse de rotation recommandée	1900 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Cylindre de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Accessoires

Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280	552250 280
Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur WHITE	555740 WHITE
Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur BLUE	555740 BLUE
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150	552250 150