

3M Scotch-Brite™

**Meule sur tige compacte en nylon Ø 25×25 mm, Comparaison grain: 180M****Données de commande**

N° commande	551930 180M
GTIN	50048011140631
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Nylon Scotch-Brite™ avec abrasif lié par résine, **forme meule sur tige comprimée**, convient au dressage.

**Utilisation:**

Pour **travaux de finition universels**.

**Description technique**

Ø tête	25 mm
Degré de finesse	Moyen
Ø alésage	5 mm
Exécution	6A med
Degré de dureté	Moyen
Hauteur tête	25 mm
Comparaison grain	180
Support	au moyen de la broche de serrage 551935.

Vitesse de rotation recommandée	13000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meule sur tige

---

## Accessoires

Broche de serrage pour meules sur tige compactes en nylon	551935
---	--------