


3M**Disque abrasif adhésif (A) Hookit 255P 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 500****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 567565 500 |
| GTIN | 4046719192045 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Disques abrasifs adhésifs avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.

Disque abrasif auto-agrippant **Hookit 255P** à structure ouverte. Corindon (A) sur base de papier C. Idéal pour les matériaux présentant une tendance élevée à l'encrassement.

Utilisation:

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). **Produit universel** pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.

Vitesse de rotation maximale: 40 m/s

Description technique

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ø disque | 150 mm |
| Grain | 500 |
| Référence fabricant | Hookit 255P |
| Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 150 mm |
| Nombre de trous d'aspiration | 15 |
| Vitesse de rotation maximale | 40 m/s |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 147 mm | 567990 147 |
| Plateau-support PU Ø ext. 150 mm | 567885 150 |
| Plateau-support PU perforé Filetage 5/16" et M8 Ø ext. 150 mm | 567887 150 |