



Cylindre abrasif à lamelles, non-tissé (A) / tissu (A), Ø 100×50 mm, Comparaison grain: 80CRS



Données de commande

N° commande	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Dimensions standard Ø 100×100 mm ou modèle étroit Ø 100×50 mm pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Combinaison **toile abrasive et non-tissé.**

Utilisation:

Résultats de ponçage similaires à ceux procurés par la toile abrasive grain 80/120, également utilisable pour **éliminer les rayures** ou **réaliser un matage grossier.**

Remarque(s):

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d'écartement 568439.

Description technique

Comparaison grain	80
Vitesse de rotation recommandée	2800 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	50 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×50 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		