

**HOLEX****Monture de scie à métaux avec poignée avec lame bimétal 24 dents****Données de commande**

N° commande	580800
GTIN	4045197377449
Classe d'article	52S

**Description****Exécution:**

Monture de scie à métaux avec étrier tout acier. Autre mode de fixation de la lame à 90° pour coupes affleurées. Poignée en plastique. Longueur totale 520 mm.

La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

**Livraison:**

Avec lame de scie à main bimétal HOLEX 582970.

Longueur lame: 300 mm

**Description technique**

Dents / pouce	24
Longueur lame	300 mm
Type de produit	Monture de scie à métaux

**Accessoires**

Lame de scie à main Bimétal

582970