



Petite scie pour lames de scie à main – avec lame bimétal 24 dents, Longueur lame: mm



Données de commande

N° commande	580900
GTIN	7311518017545
Classe d'article	58Z

Description

Exécution:

Porte-lame robuste en métal léger moulé par injection avec serrage de lame aisé. Longueur totale 330 mm.

La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Utilisation:

Pour un sciage aisé avec les lames de scie à métaux 582500 – 582970, dans des endroits confinés, inaccessibles.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal SANDFLEX®.
Longueur lame: 300 mm

Description technique

Dents / pouce	24
Longueur lame	300 mm
Type de produit	Monture de scie à métaux

Accessoires

Lame de scie à main Bimétal	582970
Lame de scie à main SANDFLEX®, bimétal	582850
Lame de scie à main SANDFLEX®, bimétal	582900
Lame de scie à main Bimétal	582950
Lame de scie à main SANDFLEX®, bimétal	582920
Lame de scie à main bimétal progressif	582500