

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	614820 24
GTIN	4045197553263
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de mâchoire $h_1$	10,2 mm
Largeur mâchoires $b$	50,8 mm
Longueur de clé $L$	325 mm
Ø bague $D$	47,1 mm
Ouverture	24 mm
Hauteur de bague $h_2$	14,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés