



## Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 8mm



### Données de commande

N° commande	202299 8
GTIN	4045197866776
Classe d'article	12X

### Description

#### Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

### Description technique

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø dents $D_c$	8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	3
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Type de queue	HB
Longueur totale L	63 mm
Ø queue $D_s$	8 mm
Longueur de coupe $L_c$	19 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	100 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	non revêtu		
à sec	moyennement adaptée		
Air	non revêtu		