

**Garant****Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel, Ø lame D: 160mm****Données de commande**

N° commande	584095 160
GTIN	4045197220929
Classe d'article	51S

**Description****Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent. **Avec alésage Ø 20 mm.**

**Utilisation:**

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Lame de scie **universelle** pour les **matériaux les plus divers**, comme **les aciers plats et les cornières**, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à Ø 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de Ø 300 mm.

**Remarque(s):**

**Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.**

**Description technique**

Ø alésage	20 mm
Ø lame D	160 mm
Nombre de dents	42

Largeur de coupe B	2 mm
Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif	2/6/32 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires