

Garant**Fraise rotative, Carbure, Type: R1315****Données de commande**

N° commande	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Fraise à ébavurer (extérieur)** avec rayon pour chanfrein.

Forme spéciale A rayon (R), extérieur.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min^{#1}

Description technique

Degré de finesse de la denture	Moyen
Abréviation denture	Z3

Forme	Ebarber
Forme	R1315
Longueur totale	55 mm
Ø tête	13 mm
Ø queue	6 mm
Rayon	10 mm
Longueur tête	15 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives