

Garant**Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel, Ø lame D: 190mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 584095 190 |
| GTIN | 4045197220936 |
| Classe d'article | 51S |

Description**Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Lame de scie **universelle** pour les **matériaux les plus divers**, comme **les aciers plats et les cornières**, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à Ø 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de Ø 300 mm.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

| | |
|-----------------|--------|
| Ø alésage | 30 mm |
| Nombre de dents | 48 |
| Ø lame D | 190 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Largeur de coupe B | 2,2 mm |
| Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif | 2/7/42 mm |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |