

**Garant****Lame de scie circulaire bois, denture alternée moyen, Ø lame D: 300mm****Données de commande**

N° commande	584035 300
GTIN	4045197220776
Classe d'article	51S

**Description****Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

**Utilisation:**

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Pour **matériaux constituant des panneaux, contreplaqués ou revêtus de plastique d'un côté**, feuilles de placage en paquets longitudinaux, papier dur et stratifié tissé.

**Remarque(s):**

**Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.**

**Description technique**

Ø alésage	30 mm
Ø lame D	300 mm
Nombre de dents	48
Largeur de coupe B	3,2 mm

Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif	2/7/42 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires