

Garant**Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel, Ø lame D: 300mm****Données de commande**

N° commande	584095 300
GTIN	4045197220974
Classe d'article	51S

Description**Exécution:**

Modèle de précision en **carbure rapporté**, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.

Lame de scie **universelle** pour les **matériaux les plus divers**, comme **les aciers plats et les cornières**, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à Ø 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de Ø 300 mm.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Nombre de dents	60
Ø alésage	30 mm
Ø lame D	300 mm

Largeur de coupe B	2,4 mm
Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif	2/10/60 et 2/11/63 et 2/12/64 et 2/7/42 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires