

## Presse à levier, Type: 3A



### Données de commande

N° commande	086790 3A
GTIN	2050001940438
Classe d'article	08V

### Description

#### Exécution:

Corps robuste creux en fonte spéciale avec grande base. Pied fixe avec alésages pour fixation sur le socle (établi ou support 086795). Pignon et glissière à crémaillère en acier résistant à l'usure pour sollicitations maximales. Travail précis grâce à la glissière à crémaillère trempée et rectifiée et au long guide de glissière. Disque d'appui pivotant avec quatre évidements de tailles différentes pour recevoir différentes pièces. Actionnement de la broche par bras à levier.

#### Utilisation:

Pour éjecter et insérer des douilles, roulements à billes, broches, chevilles, boulons, etc. Également pour travaux de brochage et pour confectionner des outils de coupe ou des découpes de joints simples.

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Pression maximum: 8,95 kN

Ø coulisseau: 48 mm

Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière: 230 mm

Distance maximum table - glissière: 400 mm

Hauteur corps en fonte: 700 mm

Pour Ø pièce jusqu'à: 450 mm

### Description technique

Hauteur corps en fonte	700 mm
Ø coulisseau	48 mm
Poids	92 kg
Pour Ø pièce jusqu'à	450 mm
Largeur rainures disques d'appui	25/45/65/85 mm
Prof. surface de base	480 mm
Distance maximum table - glissière	400 mm
Pression maximum	8,95 kN
Type	3A
Largeur surface de base	250 mm
Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière	230 mm
Type de produit	Presse à levier

---

## Accessoires

Support pour presse à levier	086795
------------------------------	--------