

GECHTER**Presse à genouillère manuelle, Type: 16****Données de commande**

N° commande	086760 16
GTIN	2050001743749
Classe d'article	08V

Description**Exécution:**

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l'établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l'aide d'une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces. Avec axe de genouillère réversible pour différentes pressions avec une course différente (voir tableau).

Utilisation:

Pour travaux d'estampage, de rivetage, de compression et d'emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l'eShop sous le code art. 086761.

Description technique

Longueur course longue	0 - 58 mm
------------------------	-----------

Pression pour course longue	24 kN
Rainure en T suivant DIN 650	2 pièce réf. 10
Poids	79 kg
Porte-à-faux	160 mm
Profondeur table	230 mm
Hauteur montage	100 - 320 mm
Alésage sur coulisseau	15 H 7 mm
Longueur course courte	0 - 25 mm
Type	16
Pression pour course courte	32 kN
Largeur surface de base	300 mm
Prof. surface de base	420 mm
Largeur socle	325 mm
Hauteur sans levier	710 mm
Type de produit	Presses à genouillère