



## Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: M12ICAV



### Données de commande

N° commande	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.

- **Ecran LCD couleur sans fil amovible 89 mm / 3,5 pouce.**
- **Fonction audio, vidéo et photo, zoom numérique de 100 – 400 %.**
- **Réglage automatique du contraste et de la balance des blancs.**
- **Tête de caméra étanche à l'eau avec éclairage à LED sur 3 niveaux.**
- **Câble de caméra de 274 cm de long, souple et étanche à l'eau.**
- **Zoom numérique pour une meilleure représentation des détails.**

#### Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur C12 C, câble 2740 mm, carte SD de 8 Go, mallette de transport.

### Description technique

Taille de l'affichage	3,5 pouce
Résolution de l'écran	320×240 px

Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	M12 ICAV3-9
Ø tête caméra	12,4 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Longueur câble de caméra	2740 mm
Poids	0,72 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Endoscopes