


3M Roloc™
disques abrasifs 984F, Ø 76,2 mm, Grain: 60



Données de commande

N° commande	554006 60
GTIN	30051141277104
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevés grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Avec grain abrasif de précision **Cubitron™ II**.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

Description technique

Grain	60
Ø disque	76,2 mm
Abrasifs	Cubitron™ II

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Support	Support avec arêtes stables
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Référence fabricant	984F
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de produit	disques abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14dure Ø ext. 75 mm	554088 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14Dur Ø ext. 75 mm	554094 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mmDur Ø ext. 75 mm	554089 75