

Garant**Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, Ø DC h7:
5,5mm****Données de commande**

N° commande	122100 5,5
GTIN	4045197039569
Classe d'article	11E

Description**Exécution:****Similaires à DIN 6539** (extra courts).

Ø nominal et de queue identiques.

Remarque(s):Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Description technique

Ø nom. D_c	5,5 mm
Tolérance de queue	h7
Longueur des goujures L_c	28 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,08 mm/tr
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue D_s	5,5 mm
Longueur totale L	66 mm
Norme	DIN 6539
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	19,8 mm
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	Carbure monobloc
Type	N
Angle de pointe	118 degré
Angle d'hélice	30 degré
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	140 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	15 m/min	S
CuZn	adaptée	140 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

