

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / Dim. plaquette: 25/16mm


Données de commande

N° commande	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Déport L ₃	17 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Bride de serrage	259038 4
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Longueur totale L	200 mm
Sous-plaquette	259031 39
Vis pour bride	259021 4
Code ISO porte-outils	A25R MVUNR/L 16
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Bride de serrage Type 4	259038 4
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Vis pour bride de serrage Type 4	259021 4
Sous-plaquette Type 39	259031 39
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500