

**Garant****Assortiment de scies cloches, Type: 19-121****Données de commande**

N° commande	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Classe d'article	51S

**Description****Exécution:**

Jeu de scies cloches bimétal avec diamètres courants. Denture variable HSS pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.

Avec logement en mousse rigide adapté pour un maintien sûr et un prélèvement aisé de la scie cloche. Boîte empilable.

**Livraison:**

Coffret en plastique antichocs contenant des scies cloches bimétal, des mandrins d'entraînement et des forets à centrer.

**Description technique**

Nombre de pièces	23
Nombre de mandrins d'entraînement	2
Ø scies cloches	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Nombre de forets à centrer	5
Type de produit	Scies cloche

## Accessoires

Scie cloche bimétal Diamètre 57 mm	589010 57
Scie cloche bimétal Diamètre 19 mm	589010 19
Scie cloche bimétal Diamètre 44 mm	589010 44
Scie cloche bimétal Diamètre 92 mm	589010 92
Scie cloche bimétal Diamètre 95 mm	589010 95
Boîte Type 4-2	630310 4-2
Scie cloche bimétal Diamètre 51 mm	589010 51
Scie cloche bimétal Diamètre 121 mm	589010 121
Scie cloche bimétal Diamètre 76 mm	589010 76
Scie cloche bimétal Diamètre 105 mm	589010 105
Scie cloche bimétal Diamètre 22 mm	589010 22
Scie cloche bimétal Diamètre 25 mm	589010 25
Scie cloche bimétal Diamètre 38 mm	589010 38
Scie cloche bimétal Diamètre 29 mm	589010 29
Scie cloche bimétal Diamètre 35 mm	589010 35
Scie cloche bimétal Diamètre 68 mm	589010 68
Scie cloche bimétal Diamètre 83 mm	589010 83
GARANT FORET A CENTRER HSS Type 6KT	589428 6KT
Mandrins d'entraînement Type 210S	589305 210S
Mandrins d'entraînement Type 30	589305 30