

Calibres à mâchoires doubles, Type: K



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484223 K |
| GTIN | 2050001937001 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Calibre à mâchoire double avec dimensions intermédiaires et classe de tolérance ISO, par ex. **484223 réf. 15,8 m6** ou tolérance chiffrée, par ex. **484223 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7163.

Utilisation:

Pour le contrôle d'arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Description technique

| | |
|--------------------|---------------------|
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Norme | DIN 7164 |
| Norme | DIN 7150-2 |
| Norme | DIN 7163 |
| Plage de tolérance | b |
| Plage de tolérance | c |

| | |
|--------------------|----|
| Plage de tolérance | a |
| Plage de tolérance | e |
| Plage de tolérance | cd |
| Plage de tolérance | j |
| Plage de tolérance | fg |
| Plage de tolérance | g |
| Plage de tolérance | ef |
| Plage de tolérance | f |
| Plage de tolérance | js |
| Plage de tolérance | h |
| Plage de tolérance | j |
| Plage de tolérance | n |
| Plage de tolérance | p |
| Plage de tolérance | k |
| Plage de tolérance | m |
| Plage de tolérance | t |
| Plage de tolérance | r |
| Plage de tolérance | s |
| Plage de tolérance | x |
| Plage de tolérance | y |
| Plage de tolérance | u |
| Plage de tolérance | v |
| Plage de tolérance | zb |
| Plage de tolérance | zc |
| Plage de tolérance | z |
| Plage de tolérance | za |
| Qualité | 8 |
| Qualité | 10 |
| Qualité | 7 |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Qualité | 13 |
| Qualité | 6 |
| Qualité | 9 |
| Qualité | 12 |
| Qualité | 11 |
| Matériau | Acier spécial pour calibres |
| Dim. nominales | 44 - 49,999 mm |
| Etalonnage | L8 |
| Type de produit | Calibres à mâchoires doubles |

Services

| | |
|--|--------------|
| Etalonnage Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 50 mm | 028700 50 |
| Etalonnage DAkkS Calibres à mâchoires doubles Dimension nominale max. 5-100 mm | 028710 5-100 |