



## Disque à lamelles V2 Power, (ZA), plat-bombé pour acier, Ø 125 mm, Grain: 60



### Données de commande

N° commande	565462 60
GTIN	4027497408948
Classe d'article	53L

### Description

#### Exécution:

La disposition et **la forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

Plateau en fibre de verre pour une **utilisation universelle**.

**Zirconium pur** sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

#### Utilisation:

Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

#### Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d'angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

### Description technique

Forme	plat-bombé
Grain	60
Ø alésage	22,23 mm

Ø disque	125 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Support	Plateau en fibres de verre
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		