

**Meule assiette CBN D×T×H (mm), 150×25×20, Type: B126****Données de commande**

N° commande	597430 B126
GTIN	9003175285761
Classe d'article	53Y

Description**Exécution:**

Meules pour rectification d'outils avec **revêtement abrasif CBN** avec liant à base de résine synthétique pour une longue durée de vie et une capacité d'enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d'état de surface. Pour une qualité d'état de surface fine et une bonne capacité d'enlèvement de matière. **Spécification : B126C75B AMIGO-HSS.**

Utilisation:

Pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d'aciers de cémentation et à outils fortement alliés (HSS) et de la stellite.

Description technique

Grain	B126
Spécification	B126C75B AMIGO-HSS.
Abréviation de l'abrasif	CBN
Procédé de rectification	Rectification d'outils

Abrasifs	Nitruire de bore cubique
Forme	12A2D
Ø disque D	150 mm
Largeur de disque T	25 mm
Attribut des noms de produit	150×25×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	10 mm
Revêtement abrasif hauteur X	3 mm
Type de produit	Plateaux-supports

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		