



Disque à lamelles V4 Master, (ZA), plateau en fibres de verre, bombé pour l'acier et l'INOX, Ø 115 mm, Grain: 60



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 565444 60 |
| GTIN | 4027497487479 |
| Classe d'article | 53L |

Description

Exécution:

La disposition et la **forme brevetées des lamelles (falciformes)** permettent un garnissage et une durée de vie maximum.

Garnissage élevé pour une durée de vie maximale et une **stabilité exceptionnelle des arêtes**. La zone de courbure profonde permet une utilisation optimale du tissu abrasif (ZA).

ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.

Utilisation:

Idéal pour le **polissage des arêtes** afin d'**arrondir des arêtes vives** et pour le ponçage de cordons de soudure et de résidus de scories sur des machines puissantes.

Description technique

| | |
|-----------|----------|
| Forme | bombé |
| Grain | 60 |
| Ø alésage | 22,23 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ø disque | 115 mm |
| Abréviation de l'abrasif | ZA |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 115 mm |
| Optimisé pour le matériau | Acier |
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disques à lamelles |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |